



气道内圧

10 20 30 40 60 80 100 hPa

機械換気 トリガ

警告圧

下限 上限

* AUTO +M +BATT +I-E

モード

呼吸補助

SIMV

CPAP

換気回数 15 回/分

吸気時間 1.2 秒

一回換気量 500 mL

min max

トリガ感度 -1 hPa

EIP Ti x 10%

ON OFF

警告 消音 ネブライザ 電源

○ 气道内圧上限 ○ 供給ガス圧異常

○ 气道内圧下限 ○ バッテリ低下

○ AC電源遮断 (AC電源警報停止)

VOL

ON OFF

○ BATT/DC ○ AC100V (BATT充電)

ON OFF

Long ViewMaster miniVent-3c

呼吸 吸気

呼気弁 EXH.VALVE

TO PATIENT

ネブライザ NEB

PEEP /CPAP hPa 5 10 15 20

定常流 L/min 10 20 30

CONTINUOUS FLOW 0 40