

13:51:56

PC-HFO


VG



MV 低下

回路外れ認識と分時換気量測定のパフォーマンスが低下。外付けの測定装置を使用して下さい。

気道内圧 cmH₂O



酸素濃度 Vol%

21

平均圧 cmH₂O

9.3

ΔHF振幅圧

15

23

HF VT mL

1.5

画面構成

昼/夜

データ出力
スクリーンショット

トレンド/データ

測定値

ログバック

その他機能

吸気
ホールド

アラーム設定

換気設定

センサー/
パラメーター


システム
セットアップ

新生児用
フローセンサ

ヘルプ

スタート
スタンバイ

フロー L/min



PC-HFO

21

酸素濃度

1.5

HF VT

10

HF 振動数

1:1

HF I:E

9.3

HF MAP

40

HF 振幅最大

HFO時もVG機能を追加して、
簡単な設定を可能